

246141, Очищающий полироль SONAX Profiline Cutmax 06-04 (Германия) 250 мл



Informații despre dealer

Nume:	Sonax Moldova
Adresa de e-mail:	sonaxmd@gmail.com
Nume:	Sonax Moldova
Telefon:	+373 (789) 55 000
Numele:	
Site-ul web:	

Detalii anunt

Comune

Preț:	350.00 MDL
Volume:	250 ml
Brand:	SONAX
Adăugat:	28.04.2023
Reference Number:	246141
Descriere bună:	

Профессиональный полироль для кузова автомобиля **SONAX PROFILINE CutMax 6-4 (246141)** специально разработан для одноступенчатой полировки локальных вкраплений лакокрасочного покрытия, таких как частицы пыли или потеки лака, удаляет следы от полировки зернистости P1500 или мельче, не повреждая прозрачное покрытие. Специальные наноабразивы обеспечивают хорошее удаление царапин и не оставляют голограмм при полировке лакокрасочного покрытия.

Преимущества продукта:

- на водной основе, не высыхает;
- не содержит растворителей;
- не содержит силикон;
- не оставляет голограмм;
- полировка за один проход;
- сверхкороткое время полировки;
- работает со всеми типами краски, в том числе и с устойчивыми к царапинам.

Средство предназначено для использования с полировальной машинкой.

Способ применения:

- Для полировки используется ротационная полировальная шлифмашинка и полировальный круг диаметром 160 мм.
- При необходимости заранее отшлифуйте лакокрасочное покрытие заранее наждачной бумагой с зернистостью P2000 (или более мелкой).
- Нанесите немного продукта прямо на полируемый участок.
- Отполируйте поверхность на минимальной скорости. Используйте вращающуюся полировальную машину с регулируемой скоростью с зеленым полировальным кругом SONAX средней жесткости или серым сверхмягким кругом .
- Увеличивайте скорость до средней и позволяйте машине работать только с лёгким или умеренным контактным давлением.
- Никогда не полируйте насухо. Всегда кладите полировальный диск параллельно поверхности.
- Выполните несколько отдельных этапов полировки с добавлением небольшого количества полироли вместо одного длинного этапа полировки.
- Удалите остатки полировального средства ультратонкой салфеткой из микрофибры SONAX под легким давлением.
- Всегда проверяйте результат полировки время от времени, протирая его ультратонкой салфеткой из микрофибры с нанесенным средством SONAX PROFILINE Prepare, а затем освещая инспекционной лампой для проверки голограмм.
- После предварительной полировки с помощью **SONAX PROFILINE CutMax 6-4 (246141)** закончите финишной полиролью **SONAX PROFILINE Perfect Finish 4-6 (224141)** и зелёным полировальным кругом средней жёсткости **SONAX Polishing Pad Green (Medium) (493000)**.

Области применения:

Идеально подходит для полировки участков ремонта небольших ударов и местного шлифования после окраски. Также идеально подходит для повышения уровня блеска после предыдущей полировки и для **удаления голограмм**. Проверено в автомобильной, мебельной, судостроительной и автомобильной промышленности.

ВНИМАНИЕ: Беречь от мороза.